



82A Epofix

Revīzijas datums: 4/01/2023

Lapa 1 no 1

Specifikācija

Bāze	Epoksīdsveķi
Konsistence	Šķidrums
Cietēšana (polimerizēšanās)	Ķīmiskā apstrāde
Blīvums	Ca. 1,10 g/ml
Viskozitāte (Brookfield)	10.000 mPa.s
Temperatūras izturība**	-40 °C → 90 °C
Atvērtais laiks (23 °C, 55 % RV)*	Ca. 4 min.
Lietošanas temperatūra	15 °C → 25 °C
Žūšanas laiks (23 °C un 50 % relatīvais mitrums)	Apm. 10 min.

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktus.

Produkta apraksts

82A Epofix ir ātri sacietējoša epoksīdsveķu bāzes divkomponentu līme.

Īpašības

- Divkomponentu uzklāšanas sprausla
- Ātra žāvēšana
- Augsta līmes izturība
- Ātra izturības izveide

Pielietojums

- Visbiežāk sastopamo materiālu, piemēram, porcelāna, keramikas, dārgakmeņu, stikla, metāla, kokmateriālu, flīžu un citu komponentu, līmēšana.

Iepakojums

Krāsa: caurspīdīgs

Iepakojums: 2K šļirce 24 ml

Derīguma termiņš

Vismaz 12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Substrāti: Dažādi poraini un neporaini materiāli
Daba: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.

Virsmas sagatavošana: Pirmapstrāde nav nepieciešama.

Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi jebkuram substrātam.

Lietošanas metode

Lietošanas metode: Nogrieziet sprauslu tādā pašā augstumā un uzklājiet nepieciešamo līmes daudzumu. Rūpīgi samaisiet abas sastāvdaļas. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas no līmējamām detaļām. Savienojiet materiālus un piespiediet uz vismaz 10 minūtēm vai saspiediet tos kopā.

Tīrīšana: Nesacietējušu 82A Epofix var noņemt no substrātiem un instrumentiem ar Adhesive Remover 90A. Sacietējušu 82A Epofix var noņemt tikai mehāniski.

Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Piezīmes

- Pēc lietošanas uzlieciet noslēgšanas vāciņu uz sprauslas.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.